

Garant GRIDLINE

Carros de montaje con cajones 75 kg, 26×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 685/3**Datos de pedido**

Número de pedido	931145 685/3
GTIN	4062406352615
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:****Completo con cajones 26×24G.**

Carro de montaje en 30×28G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano, ruedas orientables con dispositivo de bloqueo. Con reborde contra caída por rodadura por los 4 lados, tirador deslizante de Haptoprene de 2 componentes. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios para el posicionamiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

El **desbloqueo individual de los cajones con una mano** impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Peso	89 kg
Cantidad de cajones	3
ComfortClose	no
Cajón profundidad útil	600 mm
Profundidad	700 mm
Superficie de rodadura sin huella	sí
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Capacidad de carga máxima	600 kg
Altura	685 mm
Cajones superficie útil en G	26×24
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Altura útil	400 mm
Carcasa de cajonera altura útil	400 mm
Anchura	750 mm
Cajón profundidad útil en G	24
Número puertas	0
Ø rueda	125 mm
Cajón anchura útil	650 mm
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Cajón anchura útil en G	26
Carcasa de cajonera, altura	500 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
con reborde contra caída por rodadura	sí
Ejecución	móvil
Ejecución	con cajones
Altura útil para cajones	400 mm
Carcasa superior abierta	no

Número de estantes extraíbles	0
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	26x24G
Tipo de producto	Carro de montaje

Accesorios

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 200 mm	931166 200
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931166 100
Carros de montaje para cajones Altura mm / cantidad de cajones 685/0	931147 685/0
Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 4 lados Medida en G 30X28	951972 30X28