

Garant GRIDLINE

Carros de montaje con cajones 75 kg, 36×20G, Altura mm / cantidad de cajones: 885/5**Datos de pedido**

Número de pedido	930725 885/5
GTIN	4062406348762
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:****Completo con cajones 36×20G.**

Carro de montaje en 40×24G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano; las ruedas orientables se pueden fijar. Con reborde contra caída por los 4 lados, estera de goma con relieve y tiradores deslizantes 2K-Haptoprene®. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios para el posicionamiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

El **desbloqueo individual de los cajones con una mano** impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Peso	131 kg
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cantidad de cajones	5
Cajón anchura útil en G	36
ComfortClose	no
Carcasa de cajonera, altura	700 mm
Superficie de rodadura sin huella	sí
Cajón anchura útil	900 mm
Capacidad de carga máxima	600 kg
Altura	885 mm
Profundidad	600 mm
Anchura	1000 mm
con reborde contra caída por rodadura	sí
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Altura útil	600 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Cajón profundidad útil	500 mm
Ø rueda	125 mm
Número puertas	0
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Cajones superficie útil en G	36×20
Carcasa de cajonera altura útil	600 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Ejecución	móvil
Ejecución	con cajones
Número de estantes extraíbles	0
Altura útil para cajones	600 mm

Carcasa superior abierta	no
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	36x20G
Tipo de producto	Carro de montaje

Accesorios

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 150 mm	930744 150
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	930744 100
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	930744 75
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 200 mm	930744 200
Carros de montaje para cajones Altura mm / cantidad de cajones 885/0	930727 885/0
Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 4 lados Medida en G 40X24	951972 40X24