

Garant GRIDLINE

Carros de montaje con cajones 75 kg, 26×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 985/7**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 931145 985/7 |
| GTIN | 4062406352660 |
| Clase de artículo | 9GK |

Descripción**Ejecución:****Completo con cajones 26×24G.**

Carro de montaje en 30×28G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano, ruedas orientables con dispositivo de bloqueo. Con reborde contra caída por rodadura por los 4 lados, tirador deslizante de Haptoprene de 2 componentes. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios para el posicionamiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

El **desbloqueo individual de los cajones con una mano** impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

| | |
|---|-------------|
| Carcasa de cajonera altura útil | 700 mm |
| Cajón profundidad útil en G | 24 |
| Cajón anchura útil en G | 26 |
| Número puertas | 0 |
| Profundidad | 700 mm |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg |
| Anchura | 750 mm |
| Carcasa de cajonera, altura | 800 mm |
| Desbloqueo individual de cajones | Monomanual |
| Capacidad de carga máxima | 600 kg |
| Cajón profundidad útil | 600 mm |
| Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 |
| Altura útil | 700 mm |
| con reborde contra caída por rodadura | sí |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí |
| Cajones superficie útil en G | 26×24 |
| ComfortClose | no |
| Cantidad de cajones | 7 |
| Superficie de rodadura sin huella | sí |
| Altura | 985 mm |
| Cajón anchura útil | 650 mm |
| Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 |
| Ø rueda | 125 mm |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Peso | 144 kg |
| Ejecución | móvil |
| Ejecución | con cajones |
| Carcasa superior abierta | no |

| | |
|---|--|
| Altura útil para cajones | 700 mm |
| Número de estantes extraíbles | 0 |
| Grosor material | 1,2 mm |
| Extensión de cajones | Bloqueo de extensión |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atributo del nombre de producto | 26x24G |
| Tipo de producto | Carro de montaje |

Accesorios

| | |
|--|--------------|
| Carros de montaje para cajones Altura mm / cantidad de cajones 985/0 | 931147 985/0 |
| Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 100 mm | 931166 100 |
| Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 150 mm | 931166 150 |
| Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 75 mm | 931166 75 |
| Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 4 lados Medida en G 30X28 | 951972 30X28 |