

Garant GRIDLINE

Carros de montaje con cajones 75 kg, 20×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 885/5**Datos de pedido**

Número de pedido	931025 885/5
GTIN	4062406352578
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:****Completo con cajones 20×24G.**

Carro de montaje en 24×28G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano; las ruedas orientables se pueden fijar. Con reborde contra caída por los 4 lados, estera de goma con relieve y tiradores deslizantes 2K-Haptoprene®. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios para el posicionamiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

El **desbloqueo individual de los cajones con una mano** impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Anchura	600 mm
Carcasa de cajonera, altura	700 mm
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Capacidad de carga máxima	600 kg
Cajón anchura útil	500 mm
Cajón anchura útil en G	20
Altura útil	600 mm
Superficie de rodadura sin huella	sí
Cantidad de cajones	5
Cajón profundidad útil en G	24
con reborde contra caída por rodadura	sí
Profundidad	700 mm
Carcasa de cajonera altura útil	600 mm
Altura	885 mm
Cajón profundidad útil	600 mm
ComfortClose	no
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Cajones superficie útil en G	20×24
Ø rueda	125 mm
Peso	109 kg
Número puertas	0
Ejecución	móvil
Ejecución	con cajones
Número de estantes extraíbles	0

Altura útil para cajones	600 mm
Carcasa superior abierta	no
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x24G
Tipo de producto	Carro de montaje

Accesorios

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931046 100
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931046 75
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Carros de montaje para cajones Altura mm / cantidad de cajones 885/0	931027 885/0
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 150 mm	931046 150
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 200 mm	931046 200