

Garant GRIDLINE

**Carros de montaje para cajones, 26×24G, Altura mm / cantidad de cajones:  
985/0****Datos de pedido**

Número de pedido	931147 985/0
GTIN	4062406352684
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

Para equipar con cajones 26×24G.

Carro de montaje en 30×28G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano, ruedas orientables con dispositivo de bloqueo. Con reborde contra caída por rodadura por los 4 lados, tirador deslizante de Haptoprene de 2 componentes. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

**Lacado:**

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

Equipamiento con cajones permitido solo con el n.º 931166 o el n.º 931168 (con desbloqueo individual de los cajones monomanual).

**Descripción técnica**

Profundidad	700 mm
Número puertas	0
ComfortClose	no
Superficie de rodadura sin huella	sí
Anchura	750 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Altura útil	700 mm
Ø rueda	125 mm
Peso	65 kg
Capacidad de carga máxima	600 kg
con reborde contra caída por rodadura	sí
Altura	985 mm
Cantidad de cajones	0
Carcasa de cajonera altura útil	700 mm
Carcasa de cajonera, altura	800 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Ejecución	móvil
Ejecución	para equipamiento personalizado
Número de estantes extraíbles	0
Carcasa superior abierta	no
Altura útil para cajones	700 mm
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	26x24G
Tipo de producto	Carro de montaje

---

## Accesorios

Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 4 lados Medida en G 30X28

951972 30X28