

Garant GRIDLINE

**Carros de montaje con cajones 75 kg, 46×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 885/6****Datos de pedido**

Número de pedido	931425 885/6
GTIN	4062406355418
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:****Completo con cajones 46×24G.**

Carro de montaje en 50×28G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano, ruedas orientables con dispositivo de bloqueo. Con reborde contra caída por los 4 lados, tirador deslizando de Haptoprene® de 2 componentes. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

**Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 50 mm o 2G (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

El **desbloqueo individual de los cajones con una mano** impide que los cajones se abran durante el transporte. Imprescindible para todos los carros de montaje.

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

Solo se pueden utilizar paredes separadoras GridLine en las anchuras 2G, 4G, 6G, 8G, 10G o 12 G.

**Descripción técnica**

Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
----------------------------------	------------

Cajón profundidad útil	600 mm
Cajón profundidad útil en G	24
Ø rueda	125 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Cajón anchura útil	1150 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Superficie de rodadura sin huella	sí
Número puertas	0
ComfortClose	no
Altura	885 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Carcasa de cajonera, altura	700 mm
Capacidad de carga máxima	600 kg
con reborde contra caída por rodadura	sí
Carcasa de cajonera altura útil	600 mm
Cantidad de cajones	6
Cajón anchura útil en G	46
Cajones superficie útil en G	46×24
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Anchura	1250 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad	700 mm
Peso	182 kg
Altura útil	600 mm
Ejecución	móvil
Ejecución	con cajones
Carcasa superior abierta	no
Altura útil para cajones	600 mm
Número de estantes extraíbles	0

Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	46x24G
Tipo de producto	Carro de montaje

## Accesorios

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931454 100
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931454 75
Carros de montaje para cajones Altura mm / cantidad de cajones 885/0	931427 885/0
Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 4 lados Medida en G 50X28	951972 50X28