

Garant
Herramienta de torneado y taladrado "4 en 1" 1,5 × D, derecha, Ø DC: 10mm

Datos de pedido

Número de pedido	268404 10
GTIN	4062406272821
Clase de artículo	21X

Descripción
Ejecución:

Mango cilíndrico.

Aplicación:

1. Facetado de superficies frontales.
2. Taladrado (perforado y taladrado macizo) – base de perforación plana
3. Torneado longitudinal interno.
4. Torneado longitudinal externo.

Nota:

- **Posibilidad de selección de radios angulares y tamaño del soporte lo más grandes posible.**
- **Tolerancia de perforación + 0,15 mm (en procesos de taladrado con herramienta accionada).**
- **Al perforar a partir de Ø nominal, queda material residual.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior (mín. 5 bar).**

Descripción técnica

Ø de mango D _s	12 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Ø nominal D	10 mm
Longitud útil L ₁	15 mm
Plaquita de corte adecuada	ZCMX 05..
Longitud total L	90 mm

Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 40	269028 40
--	-----------