

Garant**Herramienta de torneado y taladrado "4 en 1" 1,5 x D, derecha, Ø DC: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268404 20
GTIN	4062406272852
Clase de artículo	21X

Descripción**Ejecución:**

Mango cilíndrico.

Aplicación:

1. Facetado de superficies frontales.
2. Taladrado (perforado y taladrado macizo) – base de perforación plana
3. Torneado longitudinal interno.
4. Torneado longitudinal externo.

Nota:

- **Posibilidad de selección de radios angulares y tamaño del soporte lo más grandes posible.**
- **Tolerancia de perforación + 0,15 mm (en procesos de taladrado con herramienta accionada).**
- **Al perforar a partir de Ø nominal, queda material residual.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior (mín. 5 bar).**

Descripción técnica

Ø de mango D _s	25 mm
Longitud útil L ₁	30 mm
Ø nominal D	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Plaquita de corte adecuada	ZCMX 10..
Longitud total L	150 mm

Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 43	269028 43
--	-----------