

**Garant****Herramienta de torneado y taladrado "4 en 1" 2,25 × D, derecha, Ø DC: 16mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	268408 16
GTIN	4062406272968
Clase de artículo	21X

## Descripción

**Ejecución:**Mango cilíndrico **con collar**.**Aplicación:**

1. Facetado de superficies frontales.
2. Taladrado (perforado y taladrado macizo) – base de perforación plana
- .3. Torneado longitudinal interno.
4. Torneado longitudinal externo.

**Nota:**

- **Posibilidad de selección de radios angulares y tamaño del soporte lo más grandes posible.**
- **Tolerancia de perforación + 0,15 mm (en procesos de taladrado con herramienta accionada).**
- **Al perforar a partir de Ø nominal, queda material residual.**
- **Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior (mín. 5 bar).**

## Descripción técnica

Longitud del mango $L_s$	50 mm
$\varnothing d_2$	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Longitud útil $L_1$	36 mm
$\varnothing$ de mango $D_s$	20 mm
$\varnothing$ nominal D	16 mm

Plaquita de corte adecuada	ZCMX 08..
Longitud de voladizo L <sub>A</sub>	43 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 42	269028 42
--	-----------