



Lijadora recta Batería, Tipo: M12FDGS422



Datos de pedido

Número de pedido	077258 M12FDGS422
GTIN	4058546290641
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Lijadora recta con batería FUEL™ (longitud total 262 mm). Ajuste de velocidad de 3 niveles **DRIVE-CONTROL**.

Suministro:

1× 2,0 / 1× 4,0 paquetes de baterías, cargador C12 C, 1 pinza portapieza de cada de 6 mm y 8 mm, bolsa para herramientas.

Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas (CER) a partir del n.º 554012, muelas de limpieza y de limpieza gruesa en los n.º 554050; 554051; 554054 y 554055.

Descripción técnica

Quality Dress	M12FDGS-422B
Cantidad de baterías contenidas	2
Peso	1 kg
Ø máximo pinza portapieza	6 - 8 mm
Capacidad de la batería	2 Ah
Capacidad de la batería	4 Ah
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Tipo batería	Ion de litio
Intervalo de revoluciones	0 - 21000 min ⁻¹

Tensión de batería	12 V
Ø máximo de muela	50 mm
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Lijadora recta

Accesorios

Muela de acabado de material no tejido Comparación de granulado 100	554043 100
Muela de acabado de material no tejido Comparación de granulado 100	554042 100
Muela de acabado de material no tejido Comparación de granulado 280	554043 280
Muela de limpieza (A) Modelo de material no tejido MED	554054 MED
Iones de Li Sistema M4B2/M12B2 Tipo de batería MB12	073814 MB12
Iones de Li Sistema M12B4 Tipo de batería MB12	073815 MB12
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 50 mm	554093 50
Muela de acabado de material no tejido Comparación de granulado 180	554043 180
Muela de limpieza (A) Modelo de material no tejido FINE	554055 FINE
Cepillo circular con mango Alambre de latón 0,20 mm Ø del cepillo D1× ancho de corte L1 30X6 mm	574350 30X6
Muela de limpieza gruesa (SiC) Modelo de material no tejido CRS	554051 CRS
Muela de acabado de material no tejido Comparación de granulado 280	554042 280
Muela de limpieza gruesa (SiC) Modelo de material no tejido CRS	554050 CRS
Sistema de iones de litio M12B6 Tipo de batería MB12	073829 MB12
Muela de acabado de material no tejido Comparación de granulado 180	554042 180

Juego de inicio batería Tipo M12NRG4	073839 M12NRG4
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 75 mm	554093 75
Muela de limpieza (A) Modelo de material no tejido FINE	554054 FINE
Muela de limpieza (A) Modelo de material no tejido MED	554055 MED
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Cepillo circular con mango Alambre de acero 0,30 mm Ø del cepillo D1× ancho de corte L1 30X6 mm	574000 30X6