



## Lijadora angular Deadman, Tipo: AGVKB24



### Datos de pedido

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido  | 077162 AGVKB24 |
| GTIN              | 4058546293628  |
| Clase de artículo | 03M            |

### Descripción

#### Ejecución:

#### Potente lijadora angular 230 mm:

- **Motor PROtector protegido contra el polvo con arranque suave y limitación de la corriente de arranque.**
- **Protección contra re arranque.**
- **Empuñadura adicional giratoria antivibratoria.**
- **Bloqueo de husillo.**

Versión con interruptor de hombre muerto que desconecta inmediatamente al ser soltado.

Lijadora angular con freno **RAPIDSTOP™** y acoplamiento de seguridad.

La protección antipolvo desmontable protege de la suciedad y prolonga la vida útil del motor.

#### Suministro:

Incluye caperuza protectora, mango adicional. Incluida tuerca de apriete rápido FIXTEC.

### Descripción técnica

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Peso                         | 5,9 kg                          |
| Vibraciones máximas según EN | 2,7 m/s <sup>2</sup>            |
| Consumo de potencia          | 2400 W                          |
| Conexión de hombre muerto    | sí                              |
| Particularidad               | FIXTEC                          |
| Particularidad               | Interruptor de parada inmediata |

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Quality Dress               | AGVKB-24-230 EKX DMS                   |
| Arranque suave              | sí                                     |
| Velocidad de giro máxima    | 6500 min <sup>-1</sup>                 |
| Profundidad de corte máxima | 68 mm                                  |
| Bloqueo contra re arranque  | sí                                     |
| Ø máximo de muela           | 230 mm                                 |
| Suministro de energía       | Funcionamiento con alimentación de red |
| Tipo de producto            | Lijadoras angulares                    |