



Sierra circular con batería, Tipo: M18FCSG66



Datos de pedido

Número de pedido	078207 M18FCSG66
GTIN	4058546288235
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

- **Gancho metálico para la suspensión sencilla y segura del aparato.**
- **Corte frío sin rebabas ni chispas.**
- **Ajuste de la profundidad de corte sin necesidad de herramientas, para cortes de 1 a 57 mm.**

La **sierra circular manual con batería** proporciona la misma potencia que un aparato de cable equivalente: hasta 750 cortes en 90 × 45 mm de madera blanda con una carga de la batería (M18™ 12 Ah). Compatible con riel de guía (n.º 078208 GRU1400).

- **Motor POWERSTATE™ sin escobillas para velocidades de corte más rápidas.**
- **Sistema electrónico REDLINK PLUS™ con protección digital contra sobrecargas para una mayor potencia.**

Suministro:

Incluye cargador M12-18FC, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y juegos de arranque adecuados a partir del n.º 073814 y del n.º 073839. Encontrará una hoja de sierra circular adecuada a partir del n.º 584075.

Descripción técnica

Peso	10 kg
Ø de la perforación de la hoja de la sierra	30 mm

Capacidad de la batería	12 Ah
Ejecución	Sierra circular manual
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio
Profundidad de corte máximo 90°	66 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Quality Dress	M18FCSG66-121C
Ø de hoja de sierra	190 mm
Velocidad de giro máxima	5800 min ⁻¹
Tensión de batería	18 V
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Sierra

Accesorios

Hoja de sierra circular, madera, diente alternativouniversal Ø hoja D 190 mm	584075 190
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo de batería M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Hoja de sierra circular, madera, diente alternativouniversal Ø hoja D 160 mm	584075 160
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB12	073811 MHB12
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB55	073809 MHB55
Juego de inicio batería Tipo M18NRG5	073839 M18NRG5
	584075 230

Hoja de sierra circular, madera, diente alternativouniversal
Ø hoja D 230 mm

Hoja de sierra circular, madera, diente alternativouniversal
Ø hoja D 210 mm

584075 210

Sistema de iones de litio M18B2 Tipo de batería MB18

073827 MB18

Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18

073816 MB18

Hoja de sierra circular, madera, diente alternativouniversal
Ø hoja D 300 mm

584075 300

Hoja de sierra circular, madera, diente alternativouniversal
Ø hoja D 250 mm

584075 250

Hoja de sierra circular, madera, diente alternativouniversal
Ø hoja D 350 mm

584075 350

Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB8

073810 MHB8

Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB3

073808 MHB3