



Taladro-atornillador de impacto con batería, Tipo: GSB1215B



Datos de pedido

Número de pedido	070104 GSB1215B
GTIN	3165140995955
Clase de artículo	03B

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de impacto con batería Bosch para aplicaciones de atornillado, taladrado y taladrado con percusión extremadamente duras.

- **La Electronic Cell Protection (ECP) protege la batería frente a sobrecalentamiento y descarga completa.**
- **La Electronic Motor Protection (EMP) protege el motor frente a sobrecarga.**
- **Desactivación del par de giro mecánica, multinivel.**
- **Presilla práctica para el cinturón (no 070104).**
- **Luz LED integrada, indicador de carga de la batería.**
- **Portabrocas de sujeción rápida.**

Atornillador de batería robusto y manejable con un peso de solo **1 kg**.

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio, cargador y bolsa de transporte.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073851 y 073866.

Descripción técnica

Tipo batería	Ion de litio
--------------	--------------

Gama de sujeción del mandril	1 - 10 mm
Peso	1 kg
Capacidad de la batería	2 Ah
Ø máximo de taladrado espiral en madera	19 mm
Par de giro máximo blando	15 Nm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	10 mm
Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	1300 min ⁻¹
Construcción del motor	Motor con escobillas
Quality Dress	GSB 12V-15
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor	10,5 m/s ²
Empleo típico	Medium
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	0 - 380 min ⁻¹
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor	<2,5 m/s ²
Par de giro máximo duro	30 Nm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 12 V
Tensión de batería	12 V
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	10 mm
Cantidad de baterías contenidas	2
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Hormigón
adecuado para material	Acero
adecuado para material	Piedra
adecuado para material	Mampostería
Tipo de producto	Atornillador de impacto

Accesorios

Cargador de batería Tipo GAL1240

073866 GAL1240

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la
batería B12 V

073851 B12