



Taladro-atornillador de batería ProCORE, Tipo: GSR18110C



Datos de pedido

Número de pedido	070245 GSR18110C
GTIN	4059952525419
Clase de artículo	03B

Descripción

Ejecución:

- Taladros-atornilladores con batería compactos, de alta potencia y giro a derecha e izquierda.
- Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.
- Ajuste del par en varios niveles para un atornillado preciso.
- Regulación del número de revoluciones electrónica para perforar y atornillar con precisión.
- Softgrip.

Control KickBack con desconexión automática en caso de bloqueo, así como acoplamiento de precisión exclusivo y freno motor. Portabrocas metálico de bloqueo automático de 13 mm. Elevado par de giro.

Posibilidad de reequipar con el módulo **Connectivity**.

Ventaja:

Portabrocas de metal duro integral.

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de Li, cargador rápido y L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio, juegos de inicio y cargadores adecuados a partir del n.º 073851 y los n.º 073863 – 073867.

Descripción técnica

Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Intervalo de velocidades 2.ª marcha	0 - 2100 min ⁻¹
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Par de giro máximo duro	110 Nm
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Capacidad de la batería	4 Ah
Peso	2,2 kg
Empleo típico	Heavy Duty
Ø máximo de taladrado espiral en madera	82 mm
Cantidad de baterías contenidas	2
Par de giro máximo blando	47 Nm
Tipo batería	Ion de litio
Tensión de batería	18 V
Intervalo de velocidades 1.ª marcha	0 - 480 min ⁻¹
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Quality Dress	GSR 18V-110C
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Acero
adecuado para material	Madera
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	18V
USP2	Motor sin escobillas, gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13, en L-Boxx

Accesorios

Juego de inicio bateríaProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V

073863 C18

Batería de iones de litioProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V

073856 C18