

Garant GRIDLINE

**Carcasa de armario de herramientas para cajones, 36×20G, Altura: 800mm****Datos de pedido**

Número de pedido	930735 800
GTIN	4062406271688
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

Carcasa de armario de herramientas en 40×24G, adecuada para cajones 36×20G. Para el asiento de cajones a intervalos de 25 mm. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

**Idóneo para:**

Cajones n.º 930743, 930744, 930745, 930746.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Al incorporar los cajones a la carcasa del armario para herramientas, debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil del armario.

**Descripción técnica**

Altura útil para cajones	700 mm
Altura	800 mm
Altura útil	700 mm
Número puertas	0
Profundidad	600 mm

Peso	42 kg
Anchura	1000 mm
Profundidad en G	24
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Anchura en G	40
Ejecución	para equipamiento personalizado
Capacidad de carga máxima	4000 kg
Número de estantes extraíbles	0
Cantidad de cajones	0
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	36×20G
Tipo de producto	Carcasa de armario de herramientas

## Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
---	-------------