

**Garant****Par de guantes MASTER CUT B OIL, Talla de guante: 11****Datos de pedido**

Número de pedido	094417 11
GTIN	4062406273569
Clase de artículo	01H

**Descripción****Ejecución:**

Ajustado y muy cómodo gracias a la tecnología de tejido del calibre 18. Recubrimiento de microespuma de nitrilo agradable para una sensibilidad al tacto excelente y una gran sensibilidad dactilar. Por lo tanto, resulta muy adecuado para manipular con precisión piezas pequeñas con bordes afilados. Gracias al recubrimiento de nitrilo de 3/4 hasta pasados los nudillos, también es ideal en entornos húmedos o aceitosos. Una segunda capa de recubrimiento de nitrilo arenado en la palma de la mano y los dedos proporciona un agarre muy seguro. Con flexión de los pulgares reforzada para aumentar la durabilidad.

**GARANT MASTER CUT B OIL.** Guante protector frente a cortes muy flexible con nivel de protección contra cortes B. Adecuado para **entornos de trabajo aceitosos con peligro de corte medio**, por ejemplo, en máquinas de arranque de viruta.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Talla de guante	11
Serie	MASTER CUT
Característica de los guantes	Articulación del pulgar reforzada
Característica de los guantes	Exento de DMF
Tecnología de punto	18G
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Material de base	HPPE
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Recubrimiento 3/4
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	gris / negro
Longitud	250 mm
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	B
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes