

Garant**Par de guantes MASTER CUT B, Talla de guante: 11****Datos de pedido**

Número de pedido	094416 11
GTIN	4062406273507
Clase de artículo	01H

Descripción**Ejecución:**

Ajustado y muy cómodo gracias a la tecnología de tejido del calibre 18. Recubrimiento de microespuma de nitrilo agradable para una sensibilidad al tacto excelente y una gran sensibilidad dactilar. Por lo tanto, resulta muy adecuado para manipular con precisión piezas pequeñas con bordes afilados. También apto para trabajos con poco aceite.

GARANT MASTER CUT B. Guante protector frente a cortes muy flexible con nivel de protección contra cortes B. Con articulación del pulgar reforzada para aumentar la duración.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Serie	MASTER CUT
Talla de guante	11
Característica de los guantes	Exento de DMF

Tecnología de punto	18G
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Material de base	HPPE
Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	gris / negro
Longitud	250 mm
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	B
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes