


Garant
ZCMX 050204, Clase: HBZ310


Datos de pedido

Número de pedido	268420 HBZ310
GTIN	4062406273644
Clase de artículo	21E

Descripción

ZCMX 050204 HBZ310 Clase: HBZ310
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mm
 Avance torneado: 0,05 - 0,4 mm
 Avance taladrado: 0,03 - 0,3 mm
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 200 - 600 m/min

Descripción técnica

Material de corte	MD
Clase	HBZ310
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	N
Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	ZCMX 050204
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm

Velocidad de corte v_c aplicación principal	200 - 600 m/min
Recubrimiento	PVD
Avance taladrado	0,03 - 0,3 mm
Avance torneado	0,05 - 0,4 mm
adecuado para \varnothing de herramienta D_c	10 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado