

Garant GRIDLINE

**Armario de herramientas completo con cajones 75 kg, 36×20G, Altura mm / cantidad de cajones: 800/7****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 930705 800/7  |
| GTIN              | 4062406273651 |
| Clase de artículo | 9GK           |

**Descripción****NOTA: Es posible seleccionar el color****Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 40×24G, con cajones 36×20G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

**Colocación:**

Altura frontal de cajones en mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

**Lacado:**

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cajones superficie útil en G: 36×20

Altura: 800 mm

Anchura: 1000 mm

Profundidad: 600 mm

Altura útil: 700 mm

Altura útil para cajones: 700 mm

Cajón anchura útil: 900 mm

## Descripción técnica

|  |         |
|--|---------|
| Cajón anchura útil   | 900 mm  |
| Anchura  | 1000 mm |
| Cajón profundidad útil en G                                    | 20      |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable                 | sí      |
| Peso   | 149 kg  |
| Cantidad de cajones  | 7       |
| Número puertas   | 0       |
| Cajón profundidad útil   | 500 mm  |
| Altura frontal de cajón  | 50 mm   |
| Altura frontal de cajón  | 75 mm   |
| Altura frontal de cajón  | 100 mm  |
| Altura frontal de cajón  | 100 mm  |
| Altura frontal de cajón  | 100 mm  |
| Altura frontal de cajón  | 125 mm  |
| Altura frontal de cajón  | 150 mm  |
| Altura útil para cajones                                       | 700 mm  |
| Altura   | 800 mm  |
| Altura útil  | 700 mm  |
| Cajones superficie útil en G                                   | 36x20   |
| Profundidad  | 600 mm  |
| Cajón anchura útil en G  | 36      |
| Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura | no      |
| Número de estantes extraíbles                                  | 0       |
| Grosor material  | 1,2 mm  |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble                     | 75 kg   |

|   |  |
|---|--|
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 %  |
| Extensión de cajones                      | Bloqueo de extensión   |
| Regulación de la altura en el intervalo   | 25 mm  |
| Cerradura de pasador cilíndrico           | bombillo modular   |
| Selección del color                       | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atributo del nombre de producto           | 36×20G   |
| Tipo de producto                          | Armario para herramientas                                      |

## Accesorios

|   |             |
|---|-------------|
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21                     | 914227 HU21 |
| Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 800 mm | 930735 800  |
| Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 100 mm                   | 930743 100  |
| Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 125 mm                   | 930743 125  |
| Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 150 mm                   | 930743 150  |
| Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 50 mm                    | 930743 50   |
| Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 75 mm                    | 930743 75   |