

Garant GRIDLINE

**Armario de herramientas completo con cajones 200 kg, 36×20G, Altura mm / cantidad de cajones: 800/6****Datos de pedido**

Número de pedido	930715 800/6
GTIN	4062406273743
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 40×24G, con cajones 36×20G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Cajón de **50 mm con una capacidad de carga de 75 kg**. Cajón **a partir de 75 mm con una capacidad de carga de 200 kg**.

**Colocación:**

Altura frontal de cajones en mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

**Descripción técnica**

Cantidad de cajones	6
Cajón profundidad útil en G	20

Altura	800 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Altura útil para cajones	700 mm
Cajón anchura útil en G	36
Anchura	1000 mm
Altura útil	700 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	150 mm
Altura frontal de cajón	200 mm
Número puertas	0
Profundidad	600 mm
Cajones superficie útil en G	36×20
Profundidad en E	700
Cajón anchura útil	900 mm
Peso	137 kg
Número de estantes extraíbles	0
Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura	no
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atributo del nombre de producto	36x20G
Tipo de producto	Armario para herramientas

---

## Accesorios

Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 75 mm	930745 75
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 200 mm	930745 200
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 150 mm	930745 150
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 100 mm	930745 100
Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 800 mm	930735 800