

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas completo con cajones 200 kg, 36×20G, Altura mm / cantidad de cajones: 900/6**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 930715 900/6 |
| GTIN | 4062406273767 |
| Clase de artículo | 9GK |

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 40×24G, con cajones 36×20G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Cajón de **50 mm con una capacidad de carga de 75 kg**. Cajón **a partir de 75 mm con una capacidad de carga de 200 kg**.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 75, 100, 100, 100, 125 ,300

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. **Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035**.

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Descripción técnica

| | |
|----------------|---|
| Número puertas | 0 |
|----------------|---|

| | |
|--|--|
| Cajón profundidad útil | 500 mm |
| Cantidad de cajones | 6 |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí |
| Altura frontal de cajón | 75 mm |
| Altura frontal de cajón | 100 mm |
| Altura frontal de cajón | 100 mm |
| Altura frontal de cajón | 100 mm |
| Altura frontal de cajón | 125 mm |
| Altura frontal de cajón | 300 mm |
| Anchura | 1000 mm |
| Altura | 900 mm |
| Cajón anchura útil en G | 36 |
| Cajón profundidad útil en G | 20 |
| Cajones superficie útil en G | 36×20 |
| Altura útil para cajones | 800 mm |
| Cajón anchura útil | 900 mm |
| Peso | 142 kg |
| Profundidad | 600 mm |
| Altura útil | 800 mm |
| Número de estantes extraíbles | 0 |
| Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura | no |
| Grosor material | 1,2 mm |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 200 kg |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Extensión de cajones | Bloqueo de extensión |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Atributo del nombre de producto | 36x20G |
| Tipo de producto | Armario para herramientas |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 100 mm | 930745 100 |
| Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 300 mm | 930745 300 |
| Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 75 mm | 930745 75 |
| Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 125 mm | 930745 125 |
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21 | 914227 HU21 |
| Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 900 mm | 930735 900 |