

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas completo con cajones 75 kg, 26×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 1250/10**Datos de pedido**

Número de pedido	931105 1250/10
GTIN	4062406352592
Clase de artículo	9GK

Descripción**NOTA: Es posible seleccionar el color****Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 30×28G, con cajones 26×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 75, 75, 100, 100 125, 125, 150, 150, 200

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa. Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cajones superficie útil en G: 26×24

Altura: 1250 mm

Anchura: 750 mm

Profundidad: 700 mm

Altura útil: 1150 mm
 Altura útil para cajones: 1150 mm
 Cajón anchura útil: 650 mm

Descripción técnica

Cajón profundidad útil en G	24
Altura útil	1150 mm
Número puertas	0
Anchura	750 mm
Cantidad de cajones	10
Cajón anchura útil	650 mm
Cajón anchura útil en G	26
ComfortClose	no
Altura útil para cajones	1150 mm
Cajones superficie útil en G	26×24
Altura	1250 mm
Peso	197 kg
Profundidad	700 mm
Altura frontal de cajón	50 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	125 mm
Altura frontal de cajón	125 mm
Altura frontal de cajón	150 mm
Altura frontal de cajón	150 mm
Altura frontal de cajón	200 mm
Cajón profundidad útil	600 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí

Soporte de goma ranurado en reborde contra caída por rodadura por 3 lados	no
Número de estantes extraíbles	0
Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura	no
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	26x24G
Tipo de producto	Armario para herramientas

Accesorios

Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 150 mm	931163 150
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 50 mm	931163 50
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 125 mm	931163 125
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 200 mm	931163 200
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931163 100
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931163 75
Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 1250 mm	931155 1250