

**uvex****Par de guantes uvex phynomic airLite B ESD, Talla de guante: 7**

## Datos de pedido

Número de pedido	094467 7
GTIN	4048612064009
Clase de artículo	04W

## Descripción

### Ejecución:

**Serie uvex phynomic airLite.** Guante protector frente a cortes especialmente ligero con **forma ergonómica** y una gran comodidad de uso. Óptimo para actividades en las que se requiere una gran **sensibilidad al tacto**. Se puede utilizar tanto en zonas ESD como en ambientes con peligro de explosión. Probado dermatológicamente (proDERM®) y libre de aceleradores. El **recubrimiento de polímero de Aqua** garantiza una elevada transpirabilidad.

### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta. Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas. No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.

## Descripción técnica

Tipo de guante	Guantes protectores frente a cortes
----------------	-------------------------------------

Talla de guante	7
Categoría de protección	Categoría II
Característica de los guantes	Apto para pantalla táctil
Tecnología de punto	18G
propiedad electrostática	EGB/ESD
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Material de base	Dyneema®Diamond, poliamida, elastano, carbono
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	azul / antracita
Peso	56 g
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	C
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes