



Tenazas para tubos acodados con boca en forma S, Ø de tubo: 2pul



Datos de pedido

Número de pedido	810745 2
GTIN	4003773014263
Clase de artículo	86A

Descripción

Ejecución:

Diseño sueco; boca alargada de forma especial, con autoamarre, curvada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

KNIPEX con boca en S para soporte del tubo por tres puntos.

Material:

Acero al cromo vanadio; bonificado, boca templada por inducción. Lacado, mordazas pulidas.

Descripción técnica

Abertura de sujeción	70 mm
Ø de tubo	2 pul
Longitud total	540 mm
Ángulo de boca	45 grados
Procedimiento de fabricación	completamente forjado
Bonificación boca	templado por inducción
Material alicates	Acero al cromo vanadio
Boca en S	sí
Forma sueca	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables

