

**Tenazas para tubos acodados con boca en forma S, Ø de tubo: 1.1/2pul****Datos de pedido**

Número de pedido	810745 1.1/2
GTIN	4003773014256
Clase de artículo	86A

Descripción**Ejecución:**

Diseño sueco; boca alargada de forma especial, con autoamarre, curvada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

KNIPEX con boca en S para soporte del tubo por tres puntos.

Material:

Acero al cromo vanadio; bonificado, boca templada por inducción. Lacado, mordazas pulidas.

Descripción técnica

Longitud total	425 mm
Ø de tubo	1.1/2 pul
Abertura de sujeción	60 mm
Ángulo de boca	45 grados
Procedimiento de fabricación	completamente forjado
Bonificación boca	templado por inducción
Material alicates	Acero al cromo vanadio
Boca en S	sí
Forma sueca	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables

