



Tenazas para tubos acodados con boca en forma S, Ø de tubo: 1 pul



Datos de pedido

Número de pedido	810745 1
GTIN	4003773014249
Clase de artículo	86A

Descripción

Ejecución:

Diseño sueco; boca alargada de forma especial, con autoamarre, curvada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

KNIPEX con boca en S para soporte del tubo por tres puntos.

Material:

Acero al cromo vanadio; bonificado, boca templada por inducción. Lacado, mordazas pulidas.

Descripción técnica

Ø de tubo	1 pul
Abertura de sujeción	42 mm
Longitud total	320 mm
Ángulo de boca	45 grados
Procedimiento de fabricación	completamente forjado
Bonificación boca	templado por inducción
Material alicates	Acero al cromo vanadio
Boca en S	sí
Forma sueca	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables

