


**Garant****ZCMX 10T304, Clase: HBZ310**

## Datos de pedido

Número de pedido	268433 HBZ310
GTIN	4062406273057
Clase de artículo	21E

## Descripción

ZCMX 10T304 HBZ310 Clase: HBZ310

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avance torneado: 0,05 - 0,4 mm

Avance taladrado: 0,03 - 0,3 mm

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 200 - 600 m/min

## Descripción técnica

Material de corte	MD
Aplicación principal	N
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	200 - 600 m/min
Código ISO plaquita de corte	ZCMX 10T304
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2

Recubrimiento	PVD
Clase	HBZ310
Avance torneado	0,05 - 0,4 mm
Avance taladrado	0,03 - 0,3 mm
adecuado para Ø de herramienta D <sub>c</sub>	20 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado