

Garant**Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor, Tipo: 1/4****Datos de pedido**

Número de pedido	632025 1/4
GTIN	4062406353940
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3120
Longitud total	115 mm
Número de dientes	36
Ángulo de trabajo	10 grados
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado

Tipo de producto	Carraca
USP1	Conmutable
USP2	con expulsor, ángulo de trabajo de 10°, 115 mm de largo, cromado

Accesorios

Surtido de piezas de recambio 1/4 pulgada Tipo 1/4	632028 1/4
--	------------