



Mango de destornillador Turbo Kraftform para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3 con cono de cambio rápido, Asiento hexagonal: 6,3



Datos de pedido

Número de pedido	676390 6,3
GTIN	4013288214591
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

- Cuadruplica la velocidad de atornillado de forma puramente mecánica, especialmente en el caso de roscas métricas (sin batería).
- Activación y desactivación de la función Turbo pulsando simplemente un botón.
- El engranaje planetario para fijar permite el atornillado potente y facilita el ajuste de precisión.
- Engranaje robusto y sin mantenimiento, de acero (par máximo 14 Nm).
- Asiento de hexágono interior de 1/4 pulgadas con mandrino de cambio rápido **Rapidaptor para puntas según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3.**

Asiento para puntas: F 6,3

Longitud total: 146 mm

Descripción técnica

Longitud total	146 mm
Quality Dress	826 T Kraftform Turbo
Asiento para puntas	D 6,3
Asiento para puntas	F 6,3
Caperuza giratoria	no
con mango de carraca	no
con mango telescópico	no

incl. puntas	no
Depósito de puntas integrado	no
Tipo de producto	Herramienta de puntas