



Llave de impacto, Tipo: M12FQID



Datos de pedido

Número de pedido	074014 M12FQID
GTIN	4058546229184
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

- Resistente atornillador de impacto de batería FUEL™ de alta potencia con motor EC POWERSTATE™ sin escobillas.
- Larga vida útil del motor y alta eficiencia energética.
- Carcasa metálica estable y empuñadura central ergonómica con apoyo suave.
- Indicador del estado de carga de la batería.
- Iluminación LED de la zona de trabajo.
- Con giro a la derecha / izquierda y control electrónico del número de revoluciones.
- Sistema electrónico REDLINK PLUS™: gestión exclusiva del rendimiento.
- DRIVE CONTROL™ permite el cambio rápido entre las marchas con diferentes ajustes de número de revoluciones y par de giro.

El atornillador de impulsos con batería M12 FUEL-DRIVE™ SURGE™ es el destornillador de percusión con batería más silencioso en el rango M12™ (76 dB(A)) para aplicaciones de fijación en madera.

Ventaja:

DRIVE CONTROL™.

Suministro:

Incluye 2 x batería de iones de litio, cargador, caja HD.

Descripción técnica

Tensión de batería	12 V
Vibraciones máximas según EN	1,5 m/s ²
Quality Dress	M12FQID-202X
Portaherramientas dimensiones	1/4 pul
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Par de giro máximo 1er escalón	50 Nm
Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M14
Frecuencia de impactos 1er nivel	0 - 950 min ⁻¹
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Tipo batería	Ion de litio
Frecuencia de impactos 3er. nivel	0 - 3400 min ⁻¹
Frecuencia de impactos 2º nivel	0 - 2200 min ⁻¹
Empleo típico	Strong
Portaherramientas perfil de accionamiento	HEX (E 6,3)
Peso	1,1 kg
Cantidad de baterías contenidas	2
Capacidad de la batería	2 Ah
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Atornillador de impacto

Accesorios

Iones de Li Sistema M12B4 Tipo de batería MB12	073815 MB12
--	-------------