

Honeywell**Par de guantes CoreShield™ 22-7518B, Talla de guante: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	094520 7
GTIN	13603835666751
Clase de artículo	09A

Descripción**Ejecución:**

Serie Honeywell CoreShield™. La innovadora serie de guantes protectores frente a cortes ofrece una **excelente sensibilidad al tacto** y una agradable movilidad de los dedos. Además, la serie destaca por su larga durabilidad y resistencia. Gracias al **recubrimiento de microespuma elástico y transpirable**, el guante garantiza una protección antideslizante excelente tanto en superficies aceitosas como secas.

CoreShield™ 22-7518B. Guante protector frente a cortes con nivel de protección contra cortes B y **tecnología de punto 18 Gauge** para trabajos precisos con peligros de corte medios. Buena comodidad de uso gracias al material de base **HPPE**.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

La **serie CoreShield™** está disponible en diferentes grosores de punto (de 10 a **18 Gauge**) y recubrimientos (microespuma de nitrilo, Super Thin Nitril).

Color: gris / negro

Descripción técnica

Quality Dress	CoreShield 22-7518B
Contenido	10
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	Apto para pantalla táctil
Característica de los guantes	Exento de DMF
Característica de los guantes	Articulación del pulgar reforzada
Tecnología de punto	18G
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X31B
Material de base	HPPE
Recubrimiento	Microespuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	gris / negro
Peso	35-55 g
Longitud	220 - 270 mm
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	B
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes