

**Honeywell****Par de guantes CoreShield™ 24-9518B, Talla de guante: 9****Datos de pedido**

Número de pedido	094522 9
GTIN	13603835667130
Clase de artículo	09A

**Descripción****Ejecución:**

**Serie Honeywell CoreShield™.** La innovadora serie de guantes protectores frente a cortes ofrece una **excelente sensibilidad al tacto** y una agradable movilidad de los dedos. Además, la serie destaca por su larga durabilidad y resistencia. Gracias al **recubrimiento de microespuma elástico y transpirable**, el guante garantiza una protección antideslizante excelente tanto en superficies aceitosas como secas.

**CoreShield™ 24-9518B.** Guante protector frente a cortes con nivel de protección contra cortes D y **tecnología de punto 18 Gauge** para trabajos precisos con elevados peligros de corte. Buena comodidad de uso gracias a la **fibra de acero fino HPPE**.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

La **serie CoreShield™** está disponible en diferentes grosores de punto (de 10 a **18 Gauge**) y recubrimientos (microespuma de nitrilo, Super Thin Nitril).

Color: negro

**Descripción técnica**

Quality Dress	CoreShield 24-9518B
Contenido	10
Característica de los guantes	Apto para pantalla táctil
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
Característica de los guantes	Articulación del pulgar reforzada
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	Exento de DMF
Tecnología de punto	18G
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X31D
Material de base	Fibra de acero fino HPPE
Recubrimiento	Microespuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	negro
Peso	42-63 g
Longitud	220 - 270 mm
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	D
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes