

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas completo con cajones 75 kg, 36×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 900/7**Datos de pedido**

Número de pedido	931305 900/7
GTIN	4062406275556
Clase de artículo	9GK

Descripción**NOTA: Es posible seleccionar el color****Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 40×28G, con cajones 36×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cajones superficie útil en G: 36×24

Altura: 900 mm

Anchura: 1000 mm

Profundidad: 700 mm

Altura útil: 800 mm
 Altura útil para cajones: 800 mm
 Cajón anchura útil: 900 mm

Descripción técnica

Cajón profundidad útil en G	24
Cantidad de cajones	7
Número puertas	0
Cajones superficie útil en G	36x24
Altura útil para cajones	800 mm
Cajón anchura útil en G	36
Altura	900 mm
Peso	169 kg
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Cajón anchura útil	900 mm
Altura frontal de cajón	50 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	125 mm
Altura frontal de cajón	125 mm
Altura frontal de cajón	250 mm
Anchura	1000 mm
Altura útil	800 mm
Profundidad	700 mm
Cajón profundidad útil	600 mm
Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura	no
Número de estantes extraíbles	0
Grosor material	1,2 mm

Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	36x24G
Tipo de producto	Armario para herramientas

Accesorios

Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 125 mm	931353 125
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 50 mm	931353 50
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 300 mm	931353 300
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 200 mm	931353 200
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931353 100
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931353 75
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 150 mm	931353 150
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 250 mm	931353 250
Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 900 mm	931335 900