



## Luminaria de trabajo de LED, Tipo: 5



### Datos de pedido

Número de pedido	081415 5
GTIN	4260131238574
Clase de artículo	08C

### Descripción

#### Ejecución:

Lámparas de trabajo de alta potencia, atenuables, duraderas y robustas con **eje flexible y potente pie magnético**. Conexión a una fuente de alimentación de 24 V o una dirección de máquina de 24 V. Luz LED de alto rendimiento en carcasa de aluminio, blanco frío, aprox.5500 Kelvin.

#### Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

Incluye fuente de alimentación de 250 V.

#### Nota:

Encontrará abrazaderas de mesa y soportes magnéticos en los n.º 081418/081419.

### Descripción técnica

Altura total	600 mm
Bombilla	LED

Peso	800 g
Temperatura de color	5500 K
Corriente de alumbrado	450 lm
Tipo de fijación	Pie magnético
Ø de pie magnético	66 mm
Tensión nominal	250 V
Zona ATEX	ninguno
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Clase de protección IP	IP 65
Rendimiento lumínico	4,5 W
Color luz	blanco frío
Ø cabezal de lámpara	60 mm
Tipo de producto	Lámpara de mesa/lámpara de trabajo