



Lámpara de trabajo de luz LED-EX con batería, Tipo: MIDI-EX



Datos de pedido

Número de pedido	081515 MIDI-EX
GTIN	5708997356111
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Lámpara de trabajo con protección contra explosiones, comprobada según las directivas ATEX vigentes.

Iluminación extremadamente clara y vida útil muy larga.

Lámpara de trabajo LED EX multifuncional con batería. Luz principal con interruptor de dos niveles y foco superior.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Norma:

Certificado para zona 2 de ATEX y zona 22 de ATEX.

Directiva ATEX n.º 2014/34/UE, autorizada y certificada según IEC e IECEx.

Suministro:

Incluye cable de carga y estación de carga.

Descripción técnica

Suministro de energía	a batería
Peso	180 g

Clase de protección IP	IP 65
Longitud total	181 mm
Zona ATEX	Zona 2
Zona ATEX	Zona 22
Valor CRI	80
Característica del equipo	Apropiado para zona EX
Capacidad de la batería	1,6 Ah
Bombilla	Módulo LED
Corriente de alumbrado	140 - 280 lm
Altura total	29 mm
Cantidad de baterías contenidas	1
Anchura total	50 mm
Tensión de batería	3,8 V
Temperatura de color	6500 K
Duración ilumin.	5 h
Tipo batería	Ion de litio
Quality Dress	MIDI-EX
Tipo de producto	Lámpara de trabajo