



Luminaria de trabajo LED con batería, Tipo: 16



Datos de pedido

Número de pedido	081254 16
GTIN	5708997354568
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Foco LED resistente con carcasa de aluminio resistente a los golpes y borde protector de goma.

- **Luz suave, sin sombras ni deslumbramiento y con baja generación de calor.**
- **Alto rendimiento lumínico, reducido consumo de energía, larga vida útil.**
- **Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos.**

Lámparas de trabajo NOVA con asa integrada. LED COB de alto rendimiento con 5 ajustes de intensidad de brillo, orientable.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye cable de carga USB y bloque de alimentación enchufable.

Descripción técnica

Tipo batería	Ion de litio
Clase de protección IP	IP 67
Valor CRI	80
Tensión de batería	3,7 V

Duración ilumin.	2 - 20 h
Cantidad de baterías contenidas	1
Zona ATEX	ninguno
Corriente de alumbrado	200 - 2000 lm
Altura total	163 mm
Anchura total	63 mm
Capacidad de la batería	4 Ah
Suministro de energía	a batería
Longitud total	163 mm
Bombilla	Módulo LED
Temperatura de color	6000 K
Peso	790 g
Consumo de potencia	16 W
Quality Dress	NOVA R
Tipo de producto	Lámpara de trabajo