



Taladro-atornillador de impacto con batería, Tipo: M12FPDX2



Datos de pedido

Número de pedido	070110 M12FPDX2
GTIN	4058546220815
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

- Taladro-atornillador de impacto de 2 marchas de alta potencia con batería, con ajuste del par de giro de varios niveles.
- Baterías de iones de litio Red REDLITHIUM-ION™ con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de la carga.
- Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
- Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.
- Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
- Iluminación por luz LED de la zona de trabajo.
- Motor sin escobillas POWERSTATE™ (no tam. M18BPD4) para el máximo grado de eficacia. Desgaste mínimo y durabilidad hasta 10 veces superior en comparación con los motores CC estándar.
- Sistema electrónico REDLINK PLUS™ – protección contra sobrecarga gestión del rendimiento.

Taladro-atornillador de impacto compacto con batería, con solución atornillada 6 en 1 para una flexibilidad máxima.

- Sistema de portabrocas desmontable con 3 adaptadores.
- Extremadamente manejable, gracias al asiento metálico Hex de 1/4 pulgadas debajo del portabrocas: solo 138 mm de longitud sin portabrocas.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir de los n.º 073814 – 073816, 073827 y 073840.

El módulo de seguimiento Bluetooth adecuado se puede encontrar en 070103 BTT-1.

Descripción técnica

Quality Dress	M12FPDX-202X
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Longitud	138 mm
Par máximo	37 Nm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Intervalo de velocidades 2.ª marcha	0 - 1700 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado espiral en madera	35 mm
Gama de sujeción del mandril	1 - 13 mm
Construcción del motor	POWERSTATE™
Capacidad de la batería	2 Ah
Tensión de batería	12 V
Intervalo de velocidades 1.ª marcha	0 - 450 min ⁻¹
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	13 mm
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Atornillador de impacto