



## Muela abrasiva a láminas 769F, plato de tejido de vidrio plano, Ø 115 mm, Tamaño de grano: 120



### Datos de pedido

Número de pedido	565510 120
GTIN	5902658113123
Clase de artículo	53F

### Descripción

#### Ejecución:

Mezcla de granos con grano de cerámica **de forma precisa** para **una capacidad de rectificado y una durabilidad elevadas.**

#### Aplicación:

Trabajos de rectificado universales con lijadoras angulares de alta potencia.

### Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Tamaño de grano	120
Descripción de la forma	plano
Ø de muela	115 mm
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
seco	adecuado		