

3M

**Muela abrasiva a láminas 769F, plato de tejido de vidrio plano, Ø 125 mm,
Tamaño de grano: 120**



Datos de pedido

Número de pedido	565511 120
GTIN	5902658113369
Clase de artículo	53F

Descripción

Ejecución:

Mezcla de granos con grano de cerámica **de forma precisa** para **una capacidad de rectificado y una durabilidad elevadas.**

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales con lijadoras angulares de alta potencia.

Descripción técnica

Tamaño de grano	120
Ø de perforación	22,23 mm
Descripción de la forma	plano
Ø de muela	125 mm
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
seco	adecuado		