

3M

Muela abrasiva a láminas 769F, plato de tejido de vidrio cónicas, Ø 125 mm, Granulación: 80



Datos de pedido

Número de pedido	565515 80
GTIN	5902658113338
Clase de artículo	53F

Descripción

Ejecución:

Mezcla de granos con grano de cerámica **de forma precisa** para **una capacidad de rectificado y una durabilidad elevadas.**

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales con lijadoras angulares de alta potencia.

Descripción técnica

Ø de muela	125 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Tamaño de grano	80
Descripción de la forma	oblicuo
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %

Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
seco	adecuado		