



Sargento monomanual desmontable, Abertura de sujeción: 300mm



Datos de pedido

Número de pedido	860286 300
GTIN	4062406276591
Clase de artículo	82C

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico ergonómico de 2 componentes, riel pavonado de acero estirado. Expansión **sin herramientas** gracias al sistema de desbloqueo inteligente en la parte superior, **desmontable**. Con palanca de desbloqueo para el ajuste rápido.

Aplicación:

De uso universal, manejo cómodo con una mano para la presión de sujeción (de hasta 2000 N).

Descripción técnica

Anchura de separación	200 - 565 mm
Abertura de sujeción	300 mm
Alcance del brazo	90 mm
Sección transversal de la guía de deslizamiento	20x6 mm
Tipo de producto	Sargento

