

ejendals

Par de guantes Tegera® 8814 Infinity, Talla de guante: 7



Datos de pedido

Número de pedido	094559 7
GTIN	7340118324753
Clase de artículo	04R

Descripción

Ejecución:

Tegera® 8814 Infinity. El guante protector frente a cortes suave y delgado es muy adecuado en ámbitos con pantalla táctil. Está **libre de silicona** y ofrece una **protección contra el calor de hasta 100 °C**. Gracias al nivel máximo de protección contra cortes (**Cut F**), se puede utilizar para trabajos secos y con poco aceite con peligros de corte extremadamente elevados. Probado dermatológicamente y homologado para la manipulación de alimentos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Contenido	6
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	Certificación para alimentos
Característica de los guantes	Apto para pantalla táctil

Tecnología de punto	13G
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X43F
EN 407	X1XXXX
Material de base	Fibra de basalto, fibra de acero, nailon, Spandex
Recubrimiento	Espuma de nitrilo/ PU con base de agua
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Color	gris / negro
Norma	EN 407
Calor por contacto hasta	100 °C
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	F
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes