

ejendals

Par de guantes Tegera® 8801 Infinity, Talla de guante: 11



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 094362 11 |
| GTIN | 7340118318653 |
| Clase de artículo | 04R |

Descripción

Ejecución:

Tegera® 8801 Infinity. Guante universal de la serie Infinity con un excelente tacto y una buena capacidad de sujeción. Especialmente delgado con recubrimiento de espuma de nitrilo y PU basado en agua, adecuado para zonas de trabajo secas y ligeramente húmedas, con palma resistente al aceite y la grasa. Resistente al **calor de contacto hasta 100 °C.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 407

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tipo de guante | Guantes multiuso |
| Categoría de protección | Categoría II |
| Contenido | 6 |
| Característica de los guantes | Certificación para alimentos |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| EN 388 | 4121X |
| EN 407 | X1XXXX |
| Material de base | Nailon spandex |
| Recubrimiento | Espuma de nitrilo |
| Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano |
| Intervalo de aplicación | Precisión |
| Color | negro / amarillo |
| Tecnología de punto | 15G |
| Norma | EN 407 |
| Calor por contacto hasta | 100 °C |
| Aplicación | reutilizable |
| Tipo de producto | Guantes multiuso |