

## ejendals

### Par de guantes Tegera® 8801 Infinity, Talla de guante: 9



#### Datos de pedido

Número de pedido	094362 9
GTIN	7340118318691
Clase de artículo	04R

#### Descripción

##### Ejecución:

**Tegera® 8801 Infinity.** Guante universal de la serie Infinity con un excelente tacto y una buena capacidad de sujeción. Especialmente delgado con recubrimiento de espuma de nitrilo y PU basado en agua, adecuado para zonas de trabajo secas y ligeramente húmedas, con palma resistente al aceite y la grasa. Resistente al **calor de contacto hasta 100 °C.**

##### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 407

##### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

#### Descripción técnica

Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Contenido	6
Característica de los guantes	Certificación para alimentos

EN 388	4121X
EN 407	X1XXXX
Material de base	Nailon spandex
Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	negro / amarillo
Tecnología de punto	15G
Norma	EN 407
Calor por contacto hasta	100 °C
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso