

KÄRCHER**Aparato de limpieza de hielo seco, Tipo: IB10/8L2P****Datos de pedido**

Número de pedido	078573 IB10/8L2P
GTIN	4054278294247
Clase de artículo	07C

Descripción**Ejecución:**

Limpieza flexible para la eliminación de suciedad tenaz con hielo seco. La pistola de chorro pequeña y ergonómica es ideal para espacios estrechos.

Aplicación:

El aparato móvil y equipado con la **producción de hielo seco integrada** permite realizar trabajos de limpieza incluso en superficies, máquinas, motores y piezas complejos. Gracias al consumo reducido de aire comprimido, es ideal para el uso con compresores de taller.

Suministro:

Limpiador de hielo seco IB 10/8 L2P incl. manguera de chorro de 5 m, pistola de chorro, iluminación de toberas, manguera de conexión CO2, boquilla de chorro plano.

Nota:

Botella de CO2 no incluida en el volumen de suministro. Especificaciones de CO2: Botella estándar de CO2 con tubo de ascenso o tubo de inmersión.

Consumo de potencia: 1500 W

Presión de trabajo: 0,7 – 10 bar

Caudal de aire: 4200 - 48000 l/h

Peso: 92 kg

Descripción técnica

Anchura	440 mm
Longitud	845 mm
Altura	938 mm
Consumo de potencia	1500 W
Quality Dress	IB 10/8 L2P
Presión de trabajo	0,7 – 10 bar
Peso	92 kg
Caudal de aire	4200 - 48000 l/h
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Limpiador de cubos en seco