



## Taladradora de cuatro marchas, Tipo: 720251



### Datos de pedido

Número de pedido	075156 720251
GTIN	4014586889849
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

**Taladradora de cuatro marchas** universal hasta una capacidad de taladrado de 32 mm. Con giro a derecha/izquierda, ajuste de la velocidad de giro, portaherramientas MK3 para trabajos de taladrado pesados.

#### Ventaja:

Para trabajos pesados.

#### Nota:

Bancada para taladros magnética adecuada disponible bajo pedido.  
Encontrará brocas espirales adecuadas a partir del n.º 114000.

### Descripción técnica

Ø máximo de taladrado espiral en acero 2. <sup>a</sup> marcha	20 mm
Quality Dress	BOZ 32-4 M
Peso	7,5 kg
Ø máximo de taladrado espiral en acero 1. <sup>a</sup> marcha	32 mm
Consumo de potencia	1800 W
Intervalo de velocidades 2. <sup>a</sup> marcha	0 - 480 min <sup>-1</sup>

Ø máximo de taladrado espiral en madera 1.ª marcha	60 mm
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Ø máximo de taladrado espiral en madera 2.ª marcha	70 mm
Intervalo de velocidades 1.ª marcha	0 - 140 min <sup>-1</sup>
Asiento del portabrocas	CM3
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Taladradora