



Taladradora de corona hueca, Tipo: 727060



Datos de pedido

Número de pedido	076520 727060
GTIN	4014586889740
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

- **Fuerza de sujeción magnética elevada y seguridad positiva, que garantizan un trabajo seguro en cualquier posición.**
- **Alimentación de refrigerante integrada para un corte limpio y una vida útil larga de la herramienta.**
- **Cómodo indicador de la fuerza de retención magnética.**
- **Giro a derecha/izquierda (también para el corte de roscas).**
- **Construcción de peso optimizado.**

Taladradora de corona hueca magnética **universal de 4 marchas** y de alto rendimiento. Intervalo de elevación extragrande para todos los trabajos de taladrado, tales como taladrado con sacanúcleos, taladrado helicoidal, roscado, avellanado y escariado.

Suministro:

Incluye depósito de lubricante refrigerante, correa de trincar, 1 pasador de centrado, gancho de virutas, maleta.

Partes opcionales:

A petición.

Nota:

Encontrará fresas corona de MD y asientos a partir del n.º 119000. Asiento máx. QuickIN y fresa de corona de MD máx. DM 100 mm adecuados disponibles previa consulta.

Descripción técnica

Quality Dress	KBU110-4M
Intervalo de velocidades 1.ª marcha	60 - 120 min ⁻¹
Intervalo de velocidades 4.ª marcha	230 - 430 min ⁻¹
Anchura	215 mm
Longitud	460 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	40 mm
Ø máximo de escariado	36 mm
Altura	810 mm
Peso	39 kg
Consumo de potencia	1700 W
Tensión de red	230 V
Ø máximo de taladrado de roscas en acero	M36 mm
Intervalo de velocidades 2.ª marcha	90 - 170 min ⁻¹
Carrera de trabajo	400 mm
Longitud pie magnético	240 mm
Ø máximo de taladrado con sacanúcleos en acero	110 mm
Intervalo de velocidades 3.ª marcha	150 - 300 min ⁻¹
Portaherramientas forma	CM4
Ø máximo de avellanado	60 mm
Anchura pie magnético	120 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Taladradora de corona hueca

Accesorios

Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Fresa hueca MDProfundidad de corte 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65