

Garant GRIDLINE

Armario auxiliar con puertas correderas sin reborde contra caída por rodadura, 26×20G, Altura: 800mm



Datos de pedido

Número de pedido	932128 800
GTIN	4062406277079
Clase de artículo	9GK

Descripción

Ejecución:

Armario auxiliar para herramientas en 60×28G. Con puertas correderas y cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Asiento para cajones de 26×20G y posibilidad de estantes extraíbles de 26×20G en intervalos de 25 mm a ambos lados. **Sin seguro de extracción individual.**

Partes opcionales:

Consultar en los n.º 930633 y 930635 los cajones adecuados, y en los n.º 930654 y 930656 los estantes extraíbles adecuados.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas correderas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

La base n.º 958080 – 958086 NO es adecuada.

Descripción técnica

Peso	68 kg
Profundidad	700 mm
Cajones superficie útil en G	26×20
Altura útil	675 mm

Anchura	1500 mm
Altura	800 mm
Profundidad en G	28
Anchura en G	60
Grosor material	1,2 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	Bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	26x20G
Tipo de producto	Armario auxiliar para máquinas

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo HU12	914226 HU12
--	-------------