



Montante y apoyo para el montaje, Longitud máxima: 250cm



Datos de pedido

Número de pedido	861780 250
GTIN	4008158041254
Clase de artículo	83K

Descripción

Ejecución:

Construcción extremadamente estable gracias a tubos de acero superresistentes y superficies de contacto de PVC antideslizantes. Manejo con una mano gracias al mango de plástico de 2 componentes con mecanismo de bombeo. Tecla de desplazamiento rápido para la entrada y retirada rápida de la barra telescópica. Fuerza de retención regulable mediante giro del apoyo en el mango. Resiste hasta **máximo 160 kg (tam. 250) o 110 kg (tam. 300) con barra telescópica completamente insertada**. Empleo también en superficies inclinadas gracias a las superficies de **contacto orientables en continuo de -45° a 45°**.

En caso de uso en superficies inclinadas, capacidad de carga de máx. 40 kg.

Aplicación:

Para la fijación de pladur, paneles de madera, paneles, listones de techo, listones metálicos, láminas y cuerpos de lámpara a una altura de hasta 3,00 m. Gracias a las superficies de contacto de PVC orientables y antideslizantes se puede usar sin problemas en superficies inclinadas.

Descripción técnica

Ángulo de orientación	-45 - 45 grados
Resistencia al esfuerzo máxima	160 kg

Material mango	Plástico de 2 componentes
Material	Acero
Particularidad	orientable
Particularidad	antideslizante
Longitud total	145 - 250 cm
adecuado para	Listones de techo
adecuado para	Cartón yeso
adecuado para	Cuerpos de lámpara
adecuado para	Láminas
adecuado para	Tablas de madera
adecuado para	Listones metálicos
adecuado para	Paneles
Placa portante	9×7 cm
Peso	3,1 kg
Tipo de producto	Soporte para techo/ soporte de montaje