

Garant GRIDLINE

Carcasa de armario de herramientas para cajones, 36×24G, Altura: 900mm**Datos de pedido**

Número de pedido	931335 900
GTIN	4062406276430
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas en 40×28G, adecuado para cajones 36×24G. Para el alojamiento de cajones a intervalos de 25 mm. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Idóneo para:

Cajones n.º 931353, 931354, 931355, 931356.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.

Descripción técnica

Altura	900 mm
Anchura	1000 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad en G	28
Número puertas	0

Altura útil para cajones	800 mm
Profundidad	700 mm
Anchura en G	40
Altura útil	800 mm
Peso	48 kg
Ejecución	para equipamiento personalizado
Capacidad de carga máxima	4000 kg
Cantidad de cajones	0
Número de estantes extraíbles	0
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	36×24G
Tipo de producto	Carcasa de armario de herramientas

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
---	-------------